

Spezial Wand-Funktaster mit erhabener Schrift und Braille

Diese Funk-Taster sind u.a. vorgesehen für den Einsatz in Bereichen oder Gebäudeteilen, in denen stark sehbehinderte oder blinde Personen die Möglichkeit haben müssen, einen Ruf auszulösen.

Funk-Ruftaster

Art.-Nr.: 820.237.54



Funk-Abstelltaster

Art.-Nr.: 820.237.53



Der Funk-Abstelltaster ist am Ort der Rufauslösung zu montieren, damit das Pflegepersonal an Ort und Stelle den Ruf abstellt – es wird damit keine Anwesenheit gesetzt!

Immenser Montagevorteil durch Wegfall aufwendiger Verkabelungen. Keine Unterputzdosen und keine Fliesen-Stemmarbeiten notwendig. AP-Montage.

Zugelassen zum Einsatz in behindertengerechten WC-Anlagen nach DIN 18040 Teil 1 und 3.

Technische Daten:

Artikel:	Funkruf-/abstelltaster
Beschriftung:	erhabene Schrift / Braille
Anzeigen:	LED-Anzeige für Ruf und Batteriemeldung
Betriebsfrequenz:	869 MHz Sozialalarmfrequenz
Stromversorgung:	3 V CR2032 Batterie
Schutzart:	IP 68
Maße:	Ruf-/Abstelltaster: 78 x 78 x 16 mm (BxHxT) Zugruftaster: 74 x 18 mm (Ø x T)
Gewicht:	Ruf-/Abstelltaster: ca. 45g Zugtaster: ca. 80 g mit Zugkordel

Funk-Zugtaster

Art.-Nr.: 820.236.43

Der Zugtaster hat zwei Info „Schildchen“ mit Kennzeichnung in erhabener Schrift und Braille über eine verteilte variable Länge bis zu 2m +/- 50cm.

Dadurch hat eine hilferufende Person die Möglichkeit, im Notfall die Zugschnur im Sitzen **und** im Liegen zu ertasten.

